


DN1030



スイッチング電源 DC 24 V

PSU-1AC/24VDC-1,3A



1 ポテンショメータ



電氣的仕様		
入力電源電圧範囲	[%]	10
定格電圧 (AC)	[V]	< 230
定格周波数 (AC)	[Hz]	47～63
入力電圧範囲、AC	[V]	100～240
出力電圧	[V]	24～28
保護クラス		II, (IEC 61140)
起動遅延時間	[s]	< 0.255
出力電圧	[V]	調整可能
最低出力電圧時の出力電流 (最大)	[A]	1.25
出力回路数		1
リップル	[mV]	50
効率 (定格 AC 230V / 50Hz)	[%]	84
外部入力保護		10 A, B
デレーティング	[W/K]	2% / K (> 60° C)
出力保持時間(定格 AC 230V / 50Hz)	[ms]	120
出力		
短絡保護		有
過負荷保護回路		有
DC OK信号出力		DC 24 V (30 mA)
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0～70
保護構造		IP 20

DN1030



スイッチング電源 DC 24 V

PSU-1AC/24VDC-1,3A

試験 / 認証

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

機械的仕様

重量	[g]	278.5
取り付け方法		レール, (TH35 (EN 60715), 冷却のための自由空間、放熱スペース 30 mm)
外形寸法	[mm]	90 x 45 x 100
材質		PC ABS

ディスプレイ / パーツ

表示	DCok	1 x LED, 緑
----	------	------------


備考

備考	出力電圧: SELV, PELVに適合	
梱包数	1 個	

電気接続

ケージクランプ:

接続



1: 一次側
2: 二次側