


DN2112



スイッチング電源 DC 24 V
POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

廃止品 - 参考資料



電氣的仕様		
定格電圧 (AC)	[V]	< 230
定格周波数 (AC)	[Hz]	47~63
入力電源電圧範囲 (DC)	[V]	210~375
入力電圧範囲、AC	[V]	85~132 / 176~264
保護クラス		I, (IEC 61140)
起動遅延時間	[ms]	20
起動遅延時間	[s]	< 20
出力電圧精度	[%]	1~5
最低出力電圧時の出力電流 (最大)	[A]	4
出力回路数		1
リップル	[%]	0.1
デレーティング	[W/K]	3 (60~70 °C)
出力		
短絡保護		有
過負荷保護回路		有
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-10~60

DN2112



スイッチング電源 DC 24 V
POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

保護構造		IP 20	
試験 / 認証			
EMC		EN 50081-1	
		EN 61000-6-2	
機械的仕様			
重量	[g]	696	
取り付け方法		レール, (TH35 (EN 60715))	
外形寸法	[mm]	131 x 65 x 107	
材質		アルミニウム	
ディスプレイ / パーツ			
表示		出力電圧	1 x LED, 緑
備考			
梱包数		1 個	
電気接続			
端子: 1.5~6 mm ²			
接続			

