


DX2002



多機能表示器
DISPLAY/FX360/ANALOG OUT

廃止品 - 参考資料

代替品: DX2022
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



アプリケーション		
アプリケーション		パルス系列による物体監視 / 表示 (汎用型)
電氣的仕様		
周波数 (AC)	[Hz]	50~60
入力電源電圧範囲	[V]	33~58
使用電源電圧範囲	[V]	AC 230 / 115 / DC 24
消費電流	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
センサ用補助電源 (DC)	[V]	24, (±15 %, 150 mA)
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		アナログ出力: 1
出力		
アナログ出力		1
電流出力	[mA]	4~20
電圧出力	[V]	0~10
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0~45
保存温度	[°C]	-25~75
保護構造		IP 65, (前面)
保護構造 端子		IP 20



試験 / 認証		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
機械的仕様		
重量	[g]	580.8
材質		Noryl UL94-V-0
ディスプレイ / パーツ		
表示		7セグメントLED表示, オレンジ色 6桁 15 mm
電気接続		
ネジ端子, DC: 10 x ~1.5 mm ²		
ネジ端子, AC: 4 x ~2.5 mm ²		
接続		

