


E10290



スプリッタボックス

ZDO4H045MSS0,03A07

廃止品 - 参考資料



電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	4
最大負荷電流 (合計)	[A]	12

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-15～90
保護構造		IP 67

機械的仕様

外形寸法	[mm]	18 x 54 x 82
スプリッタボックスポート点数		4

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	4 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

備考

梱包数	1 個
-----	-----

E10290



スプリッタボックス

ZDO4H045MSS0,03A07

電気接続

ケーブル: 0.35 m, PUR / PVC, 4 x 0.34 mm² + 3 x 0.75 mm²

電気接続 - スロット

コネクタ式: 4 x M12, コーディング: A, 締付トルク: 0.5 Nm



接続

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	芯線色:
BN =	茶
BU =	青
GN =	緑
GN/YE =	緑 / 黄
GY =	灰
WH =	白
YE =	黄色