


E12712



ダンピング用マグネット

MAGNET M3.1 IATA E12291 5X



使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -25~250

機械的仕様

重量 [g]	162
外形寸法 [mm]	Ø 20
材質	ハードフェライト HF 26/22, ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
磁束密度 [mT]	70

備考

梱包数 5 個