


E18102



組付け用プラグ

RSTGH050VAS00.3-05



1 O-リング

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V] DC < 250

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -20~90

機械的仕様

重量 [g] 54.431

外形寸法 [mm] 19 x 19 x 25

コネクタ、コネクタ径、ねじ径、
取付ねじ PG 11

材質 ステンレス 1.4301 (SUS304)

外装材質 ステンレス 1.4301 (SUS304)

備考


梱包数 1 個

電気接続

ケーブル: 0.5 m, 塩化ビニール (PVC), 5 x 0.34 mm² / AWG 22

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: ステンレス 1.4301 (SUS304)



E18102



組付け用プラグ
RSTGH050VAS00.3-05

接続

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

BK =	芯線色：
BN =	黒
BU =	茶
GY =	青
WH =	灰
	白