


E19961



スプリッタボックス



電気の仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC 10～110
最大開閉電流容量(各ポート毎)	[A]	4
最大負荷電流(合計)	[A]	12
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-15～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	18 x 54 x 100
スプリットボックスポート点数		6
備考		
梱包数		1 個

E19961




スプリッタボックス

電気接続

ケーブル: 5 m, PUR / PVC, 6 x 0.34 mm² + 3 x 0.75 mm²

電気接続 - スロット

コネクタ式: 6 x M12, コーディング: A



接続

BN	1 (1...6)	C
BU	3 (1...6)	C
GN/YE	5 (1...6)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C
PK	4 (5)	C
RD	4 (6)	C

	芯線色:
BN =	茶
BU =	青
GN =	緑
GN/YE =	緑 / 黄
GY =	灰
PK =	桃
RD =	赤
WH =	白
YE =	黄色