


E37820



温度センサ用保護管

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=150



アプリケーション		
仕様	温度センサ用 EL = 150 mm	
最大許容圧力	[MPa]	2.5
機械的仕様		
重量	[g]	353
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)	
センサ接続	1/2" NPS Ø 6 mm G1/2および1/2" NPT適合	
プロセス接続	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)	
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz	≤ 0.6 / -	
取付けた時の長さ EL	[mm]	115
管長 BL	[mm]	152.4
備考		
梱包数	1 個	