


THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=300



EC 1935/2004 EHEDG Certified 

仕様		温度センサ用 EL = 350 mm
最大許容圧力	[MPa]	2.5
機械的仕様		
重量	[g]	653
材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
センサ接続		1/2" NPS Ø 6 mm G1/2および1/2" NPT適合
プロセス接続		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz		≤ 0.6 / -
取付けた時の長さ EL	[mm]	267
管長 BL	[mm]	304.8
備考		
梱包数		1 個