




AS-i 分配器

QUAD M12 AS-i/24V 4A



アプリケーション

仕様	AS-i / 24 V
----	-------------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
最大負荷電流 (合計)	[A]	2
追加電源	[V]	DC 24

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～75
保護構造		IP 65

機械的仕様


重量	[g]	95.5
材質		PA 6.6, ソケット: ステンレス 1.4404 (SUS316L), ネジ: ステンレス 1.4404 (SUS316L), ナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L), O-リング: NBR , フラットケーブル用シール: NBR

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

コネクタ式: M12, コーディング: A



1	AS-i +
2	0V
3	AS-i -
4	+24V
5	機能接地