


E80120



プラグイン式電源ケーブル
Power Supply 24VDC/1.0A/EU



1 電源
2 M12コネクタ



電氣的仕様		
周波数 (AC)	[Hz]	47～63
入力電圧範囲、AC	[V]	90～264
出力電圧	[V]	24
保護クラス		II
リップル	[mV]	200
効率 (定格 AC 230V / 50Hz)	[%]	82.22
入力電流(定格 AC 230V / 50Hz)	[A]	0.8
出力		
総出力電流	[A]	1
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0～40
保護構造		IP 40, (M12コネクタ: IP 69K)
試験 / 認証		
EMC	EN 55022	
	EN 55024	
	EN 61000-3-2	
	EN 61000-3-3	
機械的仕様		
重量	[g]	203.5
材質		外装: 樹脂外装 黒,
備考		
梱包数		1 個

E80120



プラグイン式電源ケーブル
Power Supply 24VDC/1.0A/EU

電気接続

ケーブル: 2 m, 2 x 0.5 mm²

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



1	+
3	-