


# E80391



## 通信距離拡張アダプタ

ANT-AMP/136x76/KQ



電氣的仕様		
動作周波数	[MHz]	13.56
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20~60
保存温度	[°C]	-20~60
機械的仕様		
重量	[g]	110
材質		塩化ビニール (PVC)
締付トルク	[Nm]	0.5
備考		
梱包数		1 個
その他のデータ		

### Tag E80371 (30 mm)

アンテナ	検出距離 金属無し		
ANT515 / ANT516 + E80391	40 mm		

### Tag E80384 (50 mm)

アンテナ	検出距離 金属無し		
ANT515 / ANT516 + E80391	70 mm		

# E80391



## 通信距離拡張アダプタ

ANT-AMP/136x76/KQ

### Tag E80320 (ISOカード)

アンテナ	検出距離 金属無し			
ANT515 / ANT516 + E80391	80 mm			