


E80392



RFID通信速度調節プレート

ANT-AMP/490x40/KQ



電氣的仕様		
動作周波数	[MHz]	13.56
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～60
保存温度	[°C]	-20～60
機械的仕様		
重量	[g]	370.5
材質		POM
締付トルク	[Nm]	0.5
備考		
梱包数		1 個
その他のデータ		

Tag E80371 (30 mm)

アンテナ	検出距離 金属無し		
ANT515 / ANT516 + E80392	30 mm		

Tag E80384 (50 mm)

アンテナ	検出距離 金属無し		
ANT515 / ANT516 + E80392	50 mm		

E80392



RFID通信速度調節プレート

ANT-AMP/490x40/KQ

Tag E80320 (ISOカード)

アンテナ	検出距離 金属無し			
ANT515 / ANT516 + E80392	75 mm			