




II5776



高周波誘導式近接センサ

IIA3015-BPKG/V4A/US-104

ヒステリシス [検出距離に対する%]	1～20
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%]	-10～10

使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-25～80
保護構造	IP 67

試験 / 認証		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 高周波放射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V
	EN 55011	クラスB
MTTF [年]	1083	

機械的仕様	
重量 [g]	149.5
外装	ねじ切り形
取付け	埋込み不可
外形寸法 [mm]	M30 x 1.5 / L = 75
ねじ規格	M30 x 1.5
材質	外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 検出面: PBT 白, LED 表示窓: PEI, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L)
締付トルク [Nm]	80

ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	4 x LED, 黄色

アクセサリ	
付属品	ロックナット: 2

備考	
梱包数	1 個

電気接続 - プラグ	
------------	--

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ



II5776



高周波誘導式近接センサ

IIA3015-BPKG/V4A/US-104

接続

