


JAC201



拡散反射型光電センサ

AFK3050BBPKG/M/US-104



製品特性		
電気仕様	PNP	
外形寸法 [mm]	M12 x 1 / L = 63	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~30	
消費電流 [mA]	< 15	
保護クラス	III	
逆接続保護	有	
出力		
電気仕様	PNP	
短絡保護	有	
短絡保護機能タイプ	パルス	
使用環境条件		
使用周囲温度 [°C]	-25~70	
保護構造	IP 65, IP 67, IP 68, (クーラントプルーフ)	
試験 / 認証		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 高周波放射	10 V/m (80...1000 MHz)
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V (0,15...80 MHz)
	EN 55011	クラスB
MTTF [年]	1048	
機械的仕様		
重量 [g]	34.8	
外形寸法 [mm]	M12 x 1 / L = 63	
ねじ規格	M12 x 1	
備考		
梱包数	1 個	

JAC201



拡散反射型光電センサ

AFK3050BBPKG/M/US-104

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続

