




공압 쿼터턴 액추에이터를 위한 AS 인터페이스 자동화 세트
Added Value package AS-i T5




제품 특성		
출력 기능		PNP
검출간격	[mm]	4
전기적 데이터		
AS-i로부터의 최대 전류 소모	[mA]	160
동작 전압 AUX DC	[V]	26,5...31,6; (cULus를 준수한 "supply class 2")
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		디지털 입력 수: 2; 디지털 출력 수: 1
입력		
디지털 입력 수		2
출력		
디지털 출력 수		1
출력 기능		PNP
범위		
검출간격	[mm]	4
AS-i 특성값		
AS-i 버전		2.1
AS-i-프로필		S-7.A.E
AS-i I/O 구성	[hex]	7



공압 쿼터턴 액추에이터를 위한 AS 인터페이스 자동화 세트

Added Value package AS-i T5

AS-i ID 코드	[hex]	A.E
기계적 데이터		
무게	[g]	900,95
설치방식		돌출형 마운팅
홀 (hole) 스페이싱	[mm]	130
밸브 드라이브 축 높이	[mm]	30
액세서리		
구성 부품	액추에이터 피드백을 가진 듀얼센서: 1, AC2316	
	타겟 펄스: 1, E17328	
	솔레노이드 밸브: 1, Bürkert 428623	
	소음 제동장치: 2, 780780N	
	평형 케이블 탭(중간 접점): 1, E75471	
	접속 케이블: 1, E10845	
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
전기적 연결 - 소켓		
		
출력		
3	외부 전압 -	
4	스위치 출력 1 +	
전기적 연결 - 플러그		
		
연결부		
연결부		
1	AS-i +	
3	AS-i -	