




안전 AS-Interface ClassicLine 모듈

ClassicL45 2SI 1DO M12

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC505S

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
전류소모 [mA]	60
보호 클래스	III
내장된 watchdog	yes

입력

디지털 입력의 입력 회로	PNP/NPN
입력의 센서 공급	AS-i

출력

전기적 디자인	AS-i
---------	------

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...65
보호등급	IP 65; (평면 케이블 하단부 및 AS-i 평면 케이블과 결합)

테스트 / 인증서

EMC	EN 61000-6-3	
	EN 62061	부속물 E

안전 매개변수

요구 사항 준수	ISO 13849-1: 2015 카테고리 3 / 4 *, PL d / e *)
수명 TM (Mission Time) [h]	175200



안전 AS-Interface ClassicLine 모듈

ClassicL45 2SI 1DO M12

AS-i 특성값		
AS-i 버전	2.11; 2.1	
AS-i 어드레싱	IR 어드레싱 가능	
주소 지정 모드 확장	아니오	
AS-i 마스터 프로파일	M3; M4	
AS-i-프로필	S-7.B.0	
AS-i I/O 구성	[hex]	7
AS-i ID 코드	[hex]	B.0
AS-i-증명서	61901	
기계적 데이터		
무게	[g]	285
마운팅 타입	AS-i-인터페이스에서 평형 케이블-하단부를 위함	
재질	PBT	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	LED, 녹색
	오류	LED, 적색
	동작원리	LED, 황색
액세서리		
구성 부품	모듈 하단부, AC5000	
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
모듈 하단부에 접점 핀 , FK / PG:		
연결부		
커넥터: M12		
1	소켓 I-1/2 supply I+	
2	입력 I-1 (p)	
3	supply I-	
4	입력 I-2 (n)	
5	사용되지 않음	
1	소켓 I-2	
2	입력 I-2 (n)	
3	supply I-	
4	사용되지 않음	
5	사용되지 않음	