


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC1334

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



1 시리즈 인터페이스 RS232C



어플리케이션

어플리케이션 신호를 미리 조정하기 위한 작은 조정기

전기적 데이터

동작 전압 [V]	22...30 DC; (24 DC ; PELV 준수)
절연 등급 [V]	500
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	80
최대 전원 소모 [VA]	10
전기적 분리	yes

출력

전기적 디자인 AS-i

인터페이스

통신 인터페이스 RS232

RS232

R232 인터페이스 수	1
전송 속도	4800...62400 Baud
커넥터 타입	SUB-D
사용 유형	프로그래밍

작동 조건

주변온도 [°C] 0...60

AC1004



AS 인터페이스 PLC

CONTR 2MSTR 1RS232C

저장온도	[°C]	-20...70
최대 상대 공기습도	[%]	95
보호등급		IP 20

테스트 / 인증서

쇼크/진동 내구성	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)
-----------	---------------------------------

AS-i 특성값

AS-i 마스터 프로파일	M1
AS-i-증명서	22502

기계적 데이터

하우징	DIN 레일 모니터링을 위한 하우징
재질	알루미늄

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	기능 체크	2 x LED, 적색
		2 x LED, 녹색
		2 x LED, 황색

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

스크류 터미널: 7 x

연결부

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE