
AC1007

AS 인터페이스 PLC

Contr 1MSTR 1RS485

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 시리즈 인터페이스 RS485

어플리케이션		
어플리케이션		신호를 미리 조정하기 위한 작은 조정기
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	22...30 DC; (24 DC ; PELV 준수)
절연 등급	[V]	500
AS-i로부터의 최대 전류 소모	[mA]	80
최대 전원 소모	[VA]	10
전기적 분리		yes
출력		
전기적 디자인		AS-i
인터페이스		
RS232		
전송 속도		4800...62400 Baud
커넥터 타입		SUB-D
작동 조건		
주변온도	[°C]	0...60
저장온도	[°C]	-20...70
최대 상대 공기습도	[%]	95
보호등급		IP 20
테스트 / 인증서		
쇼크/진동 내구성		< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)

AC1007

AS 인터페이스 PLC

Contr 1MSTR 1RS485

AS-i 특성값		
AS-i 마스터 프로파일	M1	
AS-i-증명서	22503	
기계적 데이터		
하우징	DIN 레일 모니터링을 위한 하우징	
재질	알루미늄	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	기능 체크	2 x LED, 적색
		2 x LED, 녹색
		2 x LED, 황색
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결		

스크류 터미널: 5 x

연결부

