

AC1014




PLC를 보유한 AS 인터페이스 DeviceNet gateway

Contr 2MSTR 1RS232C 1DN

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC1324

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



- 1 프로그램 인터페이스 RS232C
- 2 DeviceNet 인터페이스



어플리케이션

어플리케이션 작은 제어기와 게이트웨이로서 사용

전기적 데이터

동작 전압 [V]	22...30 DC; (24 DC ; PELV 준수)
절연 등급 [V]	500
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	80
최대 전원 소모 [VA]	10
전기적 분리	yes

출력

전기적 디자인 AS-i

인터페이스

통신 인터페이스 RS232

RS232

R232 인터페이스 수	1
전송 속도	4800...62400 Baud
커넥터 타입	SUB-D
사용 유형	프로그래밍



PLC를 보유한 AS 인터페이스 DeviceNet gateway

Contr 2MSTR 1RS232C 1DN

작동 조건		
주변온도	[°C]	0...60
저장온도	[°C]	-20...70
최대 상대 공기습도	[%]	95
보호등급		IP 20
AS-i 특성값		
AS-i 마스터 프로파일		M1
AS-i-증명서		22504
기계적 데이터		
하우징		DIN 레일 모니터링을 위한 하우징
재질		알루미늄
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	기능 체크	2 x LED, 적색
		2 x LED, 녹색
		2 x LED, 황색
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
스크류 터미널: 7 x		
연결부		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE