

AC1015




AS 인터페이스 리피터

Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC2215

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오!



어플리케이션

어플리케이션

100 m 반경의 AS-i 네트워크의 확장

전기적 데이터

전류소모

[mA]

2

출력

전기적 디자인

AS-i

갈바니 전류의 접속상태 분리

yes

작동 조건

주변온도

[°C]

0...60

보호등급

IP 67

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이

작동

2 x LED, 녹색

비고

비고

AS-i 익스텐더 (extender)는 슬레이브 주소를 사용하지 않습니다.

마스터 문자열당 총 슬레이브 수는 변경되지 않습니다.

파라미터 세팅이 필요하지 않습니다.

포장당

1 갯수

AC1015




AS 인터페이스 리피터

Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67

전기적 연결

커넥터: M12; 코딩: A



연결부