




단종제품



어플리케이션		
어플리케이션		필드 설치
전기적 데이터		
동작 전압 [V]		26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]		80
양극성 전환 방지		yes
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		디지털 입력 수: 2
입력		
디지털 입력 수		2
디지털 입력의 입력 회로		PNP
입력의 센서 공급		AUX
전압 공급 [V]		20...30
입력의 최대 총 정격전류 [mA]		26
입력 전류 높음 [mA]		> 5
입력 전류 낮음 [mA]		< 1
작동 조건		
주변온도 [°C]		0...55
보호등급		IP 65
테스트 / 인증서		
EMC	EN 50295	



주파수 전환기용 AS 인터페이스 모듈
2DI RS485 SEW CCT

AS-i 특성값					
AS-i 마스터 프로파일	M2; M3; M4				
AS-i-프로필	S-7.F				
AS-i I/O 구성	[hex]	7			
AS-i ID 코드	[hex]	F			
전산자료 단위의 확보	전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
	동작원리	모터 중단됨/가동 중	오류 신고	입력 1	입력 2
기계적 데이터					
무게	[g]	286,7			
마운팅 타입	평형 케이블 하단부를 위한 AS-i-인터페이스				
재질	PBT				
디스플레이 / 작동 요소					
디스플레이	스위칭 상태		LED, 황색		
	작동		LED, 녹색		
	쇼트		LED, 적색		
	동작원리		LED, 적색		
비고					
포장당	1 갯수				
전기적 연결					
모듈 하단부에 접점 핀 , FK-E:					