


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 수신 플러그
2 LED



전기적 데이터

동작 전압 [V]	19,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	100
양극성 전환 방지	yes

작동 조건

주변온도 [°C]	0...60
보호등급	IP 30

테스트 / 인증서

EMC	IEC 62026-2
-----	-------------

AS-i 특성값

AS-i 버전	3.0
주소 지정 모드 확장	yes
AS-i-프로필	S-B.A.5
AS-i I/O 구성 [hex]	B
AS-i ID 코드 [hex]	A.5

기계적 데이터

무게 [g]	98,5
마운팅 타입	하중선로 조립
크기 [mm]	83 x 22 x 45
재질	PBT

AC1155



AS-i RS485 gateway

AS-i / RS-485 Gateway

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작동	LED, 녹색
	쇼트	LED, 적색

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

A+	AS-i +
A-	AS-i -
B	(CTS)
A	(RTS)
GND	
GND	사용되지 않음
TxD	사용되지 않음
RxD	사용되지 않음