




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC1256

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



전기적 데이터

정격전압 AC	[V]	110 / 230; (전환 선택 가능함)
정격 주파수 AC	[Hz]	47...63
입력 전압 레인지 AC	[V]	88...132 / 184...264
출력 전압 DC	[V]	29,5...31,6
최대 power-on 지연시간	[ms]	42
최소 출력전압의 경우 최대 출력 전류	[A]	2,8
출력 회로 수		1
최대 잔류 리플	[mV]	50
외부 입력 보호		> 6 A
안전장치(퓨즈)	[A]	2,5; (사용이 가능하지 않습니다.)
경감 (Derating)	[W/K]	1 (60...70 °C)
통합된 데이터 디커플링		yes

출력

쇼트방지	yes
과부하 방지	yes
출력의 병렬 연결 가능	아니오
출력 병렬연결 가능	아니오



AS-Interface 파워서플라이

PowerSupply 230VAC 2,8A

작동 조건		
주변온도	[°C]	-10...60
보호등급		IP 20
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i 특성값		
AS-i-증명서		15901
기계적 데이터		
재질		알루미늄
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	동작원리	LED, 녹색
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
터미널: ...2.5 mm ²		
연결부		

