

# AC1213




## AS-Interface 파워서플라이

AS-i ltd.Power Source Class2

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC1256

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오!



### 전기적 데이터

정격전압 AC	[V]	110 / 230; (전환 선택 가능함)
정격 주파수 AC	[Hz]	47...63
입력 전압 레인지 AC	[V]	85...132 / 184...264
출력 전압 DC	[V]	29,5...31,6
보호 클래스		I
최소 출력전압의 경우 최대 출력 전류	[A]	3,2
출력 회로 수		1
최대 잔류 리플	[%]	0,1
경감 (Derating)	[W/K]	2 (> 60 °C)
통합된 데이터 디커플링		yes

### 출력

쇼트방지		yes
과부하 방지		yes
출력의 병렬 연결 가능		아니오

# AC1213



## AS-Interface 파워서플라이

AS-i ltd.Power Source Class2

출력 병렬연결 가능	아니오	
<b>작동 조건</b>		
주변온도	[°C]	0...70
보호등급	IP 20	
<b>테스트 / 인증서</b>		
EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
<b>기계적 데이터</b>		
재질	알루미늄	
<b>디스플레이 / 작동 요소</b>		
디스플레이	동작원리	LED, 녹색
<b>비고</b>		
포장당	1 갯수	
<b>전기적 연결</b>		
터미널: 1.5...6 mm <sup>2</sup>		
<b>연결부</b>		

