


AC1303



AS 인터페이스 PLC

ControllerE 1Mstr 1RS232C

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션	
어플리케이션	분산화된 컨트롤러
전기적 데이터	
동작 전압 [V]	24 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
절연 등급 [V]	500
전류소모 [mA]	< 500
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	10
최대 전원 소모 [VA]	10
AS-i 마스터 번호(1 또는 2)	1
전기적 분리	yes
인터페이스	
통신 인터페이스	RS232
RS232	
R232 인터페이스 수	1
전송 속도	9600...115200 Baud
커넥터 타입	RJ11
사용 유형	프로그래밍

AC1303



AS 인터페이스 PLC

ControllerE 1Mstr 1RS232C

인터페이스에 대한 참고사항		전기 절연형
작동 조건		
주변온도	[°C]	0...60
저장온도	[°C]	-20...70
최대 상대 공기습도	[%]	95
보호등급		IP 20
AS-i 특성값		
AS-i 버전		2.1
AS-i 마스터 프로파일		M3
AS-i 증명서		61101
기계적 데이터		
무게	[g]	507,2
하우징		DIN 레일 모니터링을 위한 하우징
크기	[mm]	86 x 131 x 107
재질		알루미늄; 얇은 강판 아연 도금
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	동작원리	1 x LED, 적색
		2 x LED, 녹색
		2 x LED, 황색
		그래픽이 가득 찬-LCD-dispaly
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
연결부		

