




AS 인터페이스 PROFIBUS DP gateway

ControllerE 1Mstr DP RS232

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC1365

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



1 디스플레이



어플리케이션

어플리케이션	분산화된 컨트롤러; PROFIBUS DP gateway
--------	--------------------------------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	24 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
절연 등급 [V]	500
전류소모 [mA]	< 500
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	10
최대 전원 소모 [VA]	10
AS-i 마스터 번호(1 또는 2)	1
전기적 분리	yes

인터페이스

통신 인터페이스	RS232; PROFIBUS
----------	-----------------



AS 인터페이스 PROFIBUS DP gateway

ControllerE 1Mstr DP RS232

PROFIBUS		
전송 표준		EN 50170
전송 속도		12 MBaud
기록문(프로토콜)		Profibus DP
사용 유형		데이터 전송
인터페이스에 대한 참고사항		진단 기능
RS232		
R232 인터페이스 수		1
전송 속도		9600...115200 Baud
커넥터 타입		RJ11
사용 유형		프로그래밍
인터페이스에 대한 참고사항		전기 절연형
작동 조건		
주변온도	[°C]	0...60
저장온도	[°C]	-20...70
최대 상대 공기습도	[%]	95
보호등급		IP 20
AS-i 특성값		
AS-i 버전		2.1
AS-i 마스터 프로파일		M3
AS-i-증명서		61103
기계적 데이터		
무게	[g]	544,4
하우징		DIN 레일 모니터링을 위한 하우징
재질		알루미늄; 얇은 강판 아연 도금
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	동작원리	2 x LED, 적색
		2 x LED, 녹색
		2 x LED, 황색
		그래픽이 가득 찬-LCD-dispaly
비고		
포장당		1 갯수

AC1305



AS 인터페이스 PROFIBUS DP gateway

ControllerE 1Mstr DP RS232

전기적 연결

연결부

