


AC2413



AS 인터페이스 CompactLine 모듈

CompactModule 4 SB



어플리케이션

어플리케이션

필드 설치

전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	2000
최대 전류 부하 합계 [A]	4
추가 전압 공급 [V]	20...30 DC; (AUX)
추가 공급으로 부터 최대 전류 소비량 [mA]	2000; (AUX)

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...80
저장온도 [°C]	-25...80
최대 상대 공기습도 [%]	90; (비응축)
해수면보다 높은 최대 높이 [m]	2000
보호등급	IP 67; (평면 케이블이 사용되는 경우 E7400x / E7401x)

AC2413



AS 인터페이스 CompactLine 모듈

CompactModule 4 SB

테스트 / 인증서

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
UL 인증서	전압 공급	Class 2

기계적 데이터

무게	[g]	272,5
마운팅 타입		AS-i-평형 케이블이 직접 접촉됨
크기	[mm]	118,2 x 60 x 27
재질		PA 6.6; 소켓: 황동 니켈도금함; 하단부에 나사식 삽입: 황동 니켈도금함; O 링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 피어싱 접촉: CuSn6 니켈 도금 및 주석 도금

전기적 연결

모듈 연결	평형 케이블
-------	--------

액세서리


액세서리 (옵션)	스텐레스 슬리브관, 높은 기계적 응력의 경우, 설치용 , E70402
-----------	--

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

커넥터: M12; 코딩: A



1	AS-i +
2	외부 전압 -
3	AS-i -
4	외부 전압 +
5	보호 접지 (FE)