

# AC2418




## AS 인터페이스 CompactLine 모듈

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC2465

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오!



### 어플리케이션

어플리케이션

필드 설치

### 전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
전류소모 [mA]	< 75
최대 전류 부하 합계 [A]	4
내장된 watchdog	yes

### 입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효      디지털 출력 수: 4

### 출력

전기적 디자인	AS-i
디지털 출력 수	4
회로	PNP
전압 레인지 DC [V]	10...30; (PELV 준수; 원형 케이블을 통합)
각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA]	2000
쇼트 방지	yes
갈바니 전류의 접속상태 분리	yes

### 작동 조건

주변온도 [°C]      -25...80

# AC2418



## AS 인터페이스 CompactLine 모듈

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

보호등급	IP 67
------	-------

### 테스트 / 인증서

EMC	EN 50295
-----	----------

### AS-i 특성값

AS-i 프로파일	S-8.0				
AS-i I/O 구성 [hex]	8				
AS-i ID 코드 [hex]	0				
AS-i 증명서	08901				
전산자료 단위의 확보	전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
	소켓	O-1	O-2	O-3	O-4
	핀	4	4	4	4

### 기계적 데이터

재질	PUR
----	-----

### 디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작동	LED, 녹색
	동작원리	LED, 황색


### 비고

포장당	1 갯수
-----	------


### 전기적 연결

케이블: 2 m

커넥터: M12; 코딩: A



### 연결부



- 3 외부 전압 -
- 4 스위치 출력 +
- 5 보호 접지 (PE)