

AC2450




AS 인터페이스 CompactLine 모듈

CompactModule/2x2DI/M12

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC2457

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



- 1 AS-i-전압 공급
- 2 접지스프링



어플리케이션		
어플리케이션		필드 설치
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
전류소모	[mA]	< 242
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		디지털 입력 수: 4
입력		
디지털 입력 수		4; (2 x 2)
디지털 입력의 입력 회로		PNP
입력의 센서 공급		AS-i
전압 공급	[V]	20...30
입력의 최대 총 정격전류	[mA]	200
입력 전류 높음	[mA]	> 5
입력 전류 낮음	[mA]	< 1,5
스위칭 레벨 높음	[V]	> 10



AS 인터페이스 CompactLine 모듈

CompactModule/2x2DI/M12

쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes
-------------------	-----

출력

전기적 디자인	AS-i
---------	------

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
------	------	----------

보호등급	IP 67
------	-------

테스트 / 인증서

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i 특성값

AS-i-프로필	S-0.1
----------	-------

AS-i I/O 구성	[hex]	0
-------------	-------	---

AS-i ID 코드	[hex]	1
------------	-------	---

전산자료 단위의 확보	전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
	소켓	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
	핀	4	2	4	2

기계적 데이터

마운팅 타입	AS-i-평형 케이블이 직접 접촉됨
--------	---------------------

재질	PUR
----	-----

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작동	LED, 녹색
-------	----	---------

동작원리	LED, 황색
------	---------

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

커넥터: M12; 코딩: A

