


AC2485



AS 인터페이스 CompactLine 모듈

CompactM12 2 DO 2 DI T V4A A/B



어플리케이션

어플리케이션

필드 설치

전기적 데이터

동작 전압 [V]	
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	
최대 전류 부하 합계 [A]	
추가 전압 공급 [V]	
추가 공급으로 부터 최대 전류 소비량 [mA]	
내장된 watchdog	

26,5...31,6 DC
220
4
10...30 DC; (AUX)
4000; (AUX)
yes

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효

디지털 입력 수: 2; 디지털 출력 수: 2

입력

디지털 입력 수
디지털 입력의 입력 회로
입력의 센서 공급

2
PNP; (IEC 61131-2를 준수한 타입 2)
AS-i



AS 인터페이스 CompactLine 모듈

CompactM12 2 DO 2 DI T V4A A/B

전압 공급	[V]	20...30; (DC)
입력의 최대 총 정격전류	[mA]	180
입력전기 한계	[mA]	15
입력 전류 높음	[mA]	6...10
입력 전류 낮음	[mA]	0...2
스위칭 레벨 높음	[V]	> 11
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력		yes

출력

디지털 출력 수		2
회로		PNP
전압 레인지 DC	[V]	10...30; (AUX)
각각의 출력에 대한 전기 적재 력	[mA]	2000; (활용 카테고리 DC-13 (전자기의 제어): 20 W (IEC 60947-5-1))
최대 총 전류 부하 출력	[A]	4
쇼트 방지		yes
갈바니 전류의 접속상태 분리		yes
엑추에이터 공급 출력		AUX

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
저장온도	[°C]	-25...80
최대 상대 공기습도	[%]	90; (비응축)
해수면보다 높은 최대 높이	[m]	2000
보호등급		IP 67; (평면 케이블이 사용되는 경우 E7400x / E7401x)

테스트 / 인증서

EMC		EN 61000-6-2	
		EN 62026-2	
		EN 50581	
MTTF	[년 (해)]	251	
UL 인증서		전압 공급	Class 2

AS-i 특성값

AS-i 버전		2.11; 3.0
AS-i 어드레싱		IR 어드레싱 가능
주소 지정 모드 확장		yes
AS-i 마스터 프로파일		M2; M3; M4
AS-i-프로필		S-B.A.E
AS-i I/O 구성	[hex]	B
AS-i ID 코드	[hex]	A.E
AS-i-증명서		128501



AS 인터페이스 CompactLine 모듈

CompactM12 2 DO 2 DI T V4A A/B

전산자료 단위의 확보	전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
	입력	-	-	3	4
	소켓	-	-	I-3	I-4
	핀	-	-	2+4	2+4
	출력	1	2	-	-
	소켓	O-1	O-2	-	-
	핀	4	4	-	-

기계적 데이터	
무게	[g] 292
마운팅 타입	AS-i-평형 케이블이 직접 접촉됨
크기	[mm] 118,2 x 60 x 27
재질	PA; 소켓: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 하단부에 나사식 삽입: 스텐레스 (1.4404 / 316L); O 링: EPDM; 나사: 스텐레스 (1.4578 / 316Cu); 피어싱 접촉: CuSn6 니켈 도금 및 주석 도금
씰링 재질	EPDM

디스플레이 / 작동 요소	
디스플레이	스위칭 상태
	LED, 황색 I1...I2, O1...O2
	작동
	LED, 녹색 AS-i, AUX
	오류
	LED, 적색


전기적 연결	
모듈 연결	평형 케이블

액세서리	
액세서리 (옵션)	스텐레스 슬리브관, 높은 기계적 응력의 경우, 설치용, E70402

비고	
비고	다음 사항의 어느것도 외부 포텐셜에 접속되면 안됩니다:
	I-, I+, I1, I2
	연결은 AS-i 케이블과 전기적으로 연결됩니다.
포장당	1 갯수

전기적 연결 - 입력

커넥터: M12; 코딩: A; 씰링: EPDM



1	입력
2+4	센서 공급 L+
3	전산자료 입력 1 내부 브리지됨
5	센서 공급 L-
	기능성 있는 토지




AS 인터페이스 CompactLine 모듈

CompactM12 2 DO 2 DI T V4A A/B

전기적 연결 - 출력

커넥터: M12; 코딩: A; 씰링: EPDM



3	출력
4	외부 전압 AUX -
5	스위치 출력
5	기능성 있는 토지 (FE)
1, 2	사용되지 않음