AC2520

AS 인터페이스 ClassicLine 모듈

ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67



1 라벨링을 위한 패널
2 적외선 어댑터를 고정시킴

제품 특성		
입력부 및 출력부 수효		Pt100 입력 수: 4
측정범위	[°C]	-200...850
어플리케이션		
어플리케이션		필드 설치
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모	[mA]	80
양극성 전환 방지		yes
최대 전류 부하 합계	[A]	0,08
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		Pt100 입력 수: 4
입력		
Pt100 입력 수		4
입력의 센서 공급		AS-i
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력		yes
아날로그 입력 수		2선식 및 4선식 센서 연결
아날로그 입력 해상도		16 / 0,1 °C
측정 범위 / 설정 범위		
측정범위	[°C]	-200...850

AC2520

AS 인터페이스 ClassicLine 모듈

ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67

작동 조건		
주변온도	[°C]	0...70
저장온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서			
EMC		EN 50295	
		EN 61000-6-4	: 2001
		EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[년 (해)]	140	

AS-i 특성값		
AS-i 어드레싱		어드레싱 소켓; IR 어드레싱 가능
AS-i 마스터 프로파일		M3; M4
AS-i-프로필		S-7.3.E
AS-i I/O 구성	[hex]	7
AS-i ID 코드	[hex]	3.E

기계적 데이터		
무게	[g]	205,55
마운팅 타입		AS-i-인터페이스에서 평형 케이블-하단부를 위함
재질		PBT
조임 토크	[Nm]	0,6...0,8

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	LED, 황색 채널 AI1...AI4
	작동	LED, 녹색 전압 AS-i - AS-i
	오류	LED, 적색

전기적 연결	
모듈 연결	평형 케이블

액세서리	
액세서리 (옵션)	모듈 하단부

비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결

커넥터: M12; 코딩: A



1	S+
2	아날로그 입력
3	S-
4	아날로그 출력 0V
5	기능성 있는 토지