




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC2611

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



전기적 데이터

동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
전류소모	[mA]	135

출력

전기적 디자인		AS-i
전압 레인지 DC	[V]	13...36; (PELV 준수)
각각의 출력에 대한 전기 적재 력	[mA]	100
쇼트 방지		yes

작동 조건

주변온도	[°C]	0...70
보호등급		IP 20

테스트 / 인증서

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i 특성값

AS-i-프로필		S-7.1
AS-i I/O 구성	[hex]	7
AS-i ID 코드	[hex]	1

기계적 데이터

마운팅 타입		하중선로와 뒷판 조립; 모듈 일렬 정렬가능
--------	--	-------------------------


AC2605



AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

AnalogModule 1A0 ST

재질		PA; PVC	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이	작동	LED, 녹색	
	동작원리	1 x LED, 황색	
		1 x LED, 적색	
비고			
포장당		1 갯수	
전기적 연결			
스크류 터미널:			
연결부			



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	액추에이터 공급 +24V
I-	액추에이터 공급 0V
AA	아날로그 출력 +
0V	아날로그 출력 0V