


AC2606



AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

AnalogModule 4AI Pt100 ST

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 4
측정범위 [°C]	-200...850

전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
전류소모 [mA]	< 90

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 4
--------------	-------------

입력

디지털 입력 수	4
입력의 센서 공급	AS-i
입력의 최대 총 정격전류 [mA]	1
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes
아날로그 입력 해상도	16 / 0,1 °C

출력

전기적 디자인	AS-i
---------	------

측정 범위 / 설정 범위

측정범위 [°C]	-200...850
-----------	------------

작동 조건

주변온도 [°C]	0...70
보호등급	IP 20

AC2606



AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

AnalogModule 4AI Pt100 ST

AS-i 특성값		
AS-i-프로필		S-7.1
AS-i I/O 구성	[hex]	7
AS-i ID 코드	[hex]	1
기계적 데이터		
마운팅 타입	하중선로와 뒷판 조립; 모듈 일렬 정렬가능	
재질	PA; PVC	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	LED, 녹색
액세서리		
액세서리 (옵션)	LCD 디스플레이; E70206	
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
스크류 터미널:		
연결부		

