




AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

CabinetModule 4DO T ST

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
전류소모	[mA]	< 80
최대 전류 부하 합계	[A]	4

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 4
--------------	-------------

출력

전기적 디자인	PNP
디지털 출력 수	4
회로	PNP
전압 레인지 DC	[V] 10...30; (PELV 준수)
각각의 출력에 대한 전기 적재	[mA] 1000
쇼트 방지	yes
갈바니 전류의 접속상태 분리	yes

작동 조건

주변온도	[°C] -25...70
보호등급	IP 20

테스트 / 인증서

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i 특성값

AS-i-프로필	S-8.0
----------	-------



AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

CabinetModule 4DO T ST


AS-i I/O 구성	[hex]	8
AS-i ID 코드	[hex]	0
AS-i 증명서		01601

기계적 데이터	
마운팅 타입	하중선로와 뒷판 조립; 모듈 일렬 정렬가능
재질	PA; PVC

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	LED, 황색
	작동	LED, 녹색
	쇼트	LED, 적색

비고	
비고	다음 사항의 어느것도 외부 포텐셜에 접속되면 안됩니다: I-, I+, I1, I2, I3, I4 연결은 AS-i 케이블과 전기적으로 연결됩니다.
포장당	1 갯수

전기적 연결	
스크류 터미널:	
연결부	



A+	AS-i+
A-	AS-i -
E+	액추에이터 공급 +24V
E-	액추에이터 공급 0V
O1...O4	스위치 출력 액추에이터 1...4