
AC2729

AS 인터페이스 PCB 모듈

AS-i pcb 2-DI/1-DO



어플리케이션		
어플리케이션		판에 삽입해서 편편하게 지은 용기
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
전류소모	[mA]	< 50
내장된 watchdog		yes
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		디지털 입력 수: 2
입력		
디지털 입력 수		2
디지털 입력의 입력 회로		PNP
입력의 센서 공급		AS-i
전압 공급	[V]	18...30; (DC)
입력 전류 높음	[mA]	> 5
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력		아니오
출력		
전기적 디자인		PNP
전압 레인지 DC	[V]	DC
각각의 출력에 대한 전기 적재력	[mA]	10
쇼트 방지		아니오
엑추에이터 공급 출력		AS-i
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60

AC2729

AS 인터페이스 PCB 모듈

AS-i pcb 2-DI/1-DO

보호등급		IP 20; (하우징 타입에 의존)				
테스트 / 인증서						
EMC		EN 50295				
MTTF	[년 (해)]	842				
AS-i 특성값						
AS-i 버전		2.11; 3.0				
주소 지정 모드 확장		yes				
AS-i 마스터 프로파일		M2; M3; M4				
AS-i-프로필		S-7.A.E				
AS-i I/O 구성	[hex]	7				
AS-i ID 코드	[hex]	A.E				
AS-i-증명서		75101				
전산자료 단위의 확보		전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
		표시	I-1 / O-1	I-2	-	-
기계적 데이터						
무게	[g]	58,5				
디스플레이 / 작동 요소						
디스플레이		작동	LED, 녹색			
		오류	LED, 적색			
		동작원리	LED, 황색			
비고						
포장당		1 갯수				
전기적 연결						

케이블: 0,2 m

AS-i +	갈색
AS-i -	청색
I1	흑색
I2	흑색
O1	적색