


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC2258

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



전기적 데이터

동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
전류소모	[mA]	< 280
최대 전류 부하 합계	[A]	6

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 4; 릴레이 출력 수: 4
--------------	--------------------------

입력

디지털 입력 수	4
디지털 입력의 입력 회로	PNP
입력의 센서 공급	AS-i
전압 공급	[V] 18...30
입력의 최대 총 정격전류	[mA] 200
입력 전류 높음	[mA] > 3
입력 전류 낮음	[mA] < 1,5
스위칭 레벨 높음	[V] > 10
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes

출력

전기적 디자인	AS-i
전압 레인지 DC	[V] 24



AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

CabinetModule 4DI 4DO R C

전압 레인지 AC	[V]	240
각각의 출력에 대한 전기 적재 력	[mA]	2500
릴레이 출력 수		4
갈바니 전류의 접속상태 분리		yes
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...50
보호등급		IP 20
테스트 / 인증서		
EMC	EN 50295	
	EN 50178	
AS-i 특성값		
AS-i-프로필		S-7.0
AS-i I/O 구성	[hex]	7
AS-i ID 코드	[hex]	0
AS-i-증명서		11601
기계적 데이터		
마운팅 타입		하중선로와 뒷판 조립; 모듈 일렬 정렬가능
크기	[mm]	45 x 135 x 51,5
재질		PA; PVC
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	LED, 황색
	작동	LED, 녹색
액세서리		
액세서리 (옵션)		Combicon 커넥터:, E70198
비고		
비고		다음 사항의 어느것도 외부 포텐셜에 접속되면 안됩니다: I-, I+, I1, I2, I3, I4
		연결은 AS-i 케이블과 전기적으로 연결됩니다.
포장당		1 갯수




AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

CabinetModule 4DI 4DO R C

전기적 연결

COMBICON:

연결부



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	센서 공급 +24V
I-	센서 공급 0V
L1	외부로부터의 공급 - (DC) / L1 (AC)
N	외부로부터의 공급 - (DC) / N (AC)
I1...I4	스위치 입력 센서 1...4
O1...O4	스위치 출력 액추에이터 1...4