




AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

CabinetModule 4DO R C

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC2258

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오!



전기적 데이터

동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
전류소모	[mA]	< 60
최대 전류 부하 합계	[A]	6

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	릴레이 출력 수: 4
--------------	-------------

출력

전기적 디자인	AS-i
전압 레인지 DC	[V] 24
전압 레인지 AC	[V] 240
각각의 출력에 대한 전기 적재 력	[mA] 2500
릴레이 출력 수	4
갈바니 전류의 접속상태 분리	yes

작동 조건

주변온도	[°C] -25...50
보호등급	IP 20

테스트 / 인증서

EMC	EN 50295
	EN 50178


AC2805



AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

CabinetModule 4DO R C

AS-i 특성값		
AS-i-프로필		S-8.0
AS-i I/O 구성	[hex]	8
AS-i ID 코드	[hex]	0
기계적 데이터		
마운팅 타입		하중선로와 뒷판 조립; 모듈 일렬 정렬가능
크기	[mm]	45 x 135 x 51,5
재질		PA; PVC
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	LED, 황색
	작동	LED, 녹색
액세서리		
액세서리 (옵션)		Combicon 커넥터:, E70198
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
COMBICON:		
연결부		



A+	AS-i +
A-	AS-i -
L1	외부로부터의 공급 + (DC) / L1 (AC)
N	외부로부터의 공급 - (DC) / N (AC)
O1...O4	스위치 출력 액추에이터 1...4