


AC2900



AS 인터페이스 ProcessLine 모듈

ProcessLine 8 SB IP69K



어플리케이션		
어플리케이션	식품산업계에서의 위생 및 습기영역	
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	4; (AS-i: 4 A; AUX: 4 A)
추가 전압 공급	[V]	20...30 DC; (AUX)
작동 조건		
주변온도	[°C]	-5...70
보호등급		IP 68; IP 69K
테스트 / 인증서		
EMC	EN 62026-2	
	EN 61000-6-2	
기계적 데이터		
무게	[g]	613,5
크기	[mm]	Ø 137,3 / L = 80
재질		스텐레스; PC
전기적 연결		
모듈 연결		M12
액세서리		
구성 부품		보호 캡: M12, E70297
액세서리 (옵션)		멍키 스페너: E70390
비고		
포장당		1 갯수




AS 인터페이스 ProcessLine 모듈

ProcessLine 8 SB IP69K

전기적 연결 - 플러그

커넥터: M12; 코딩: A; 조임 토크: 1,2...1,4 Nm



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	기능성 있는 토지