


AS-Interface 모듈

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4E100mA

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC5205

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



1 라벨링을 위한 패널



전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
전류소모 [mA]	< 135

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 4
--------------	-------------

입력

디지털 입력 수	4
디지털 입력의 입력 회로	PNP
입력의 센서 공급	AS-i
전압 공급 [V]	20...30
입력의 최대 총 정격전류 [mA]	100
입력 전류 높음 [mA]	> 5
입력 전류 낮음 [mA]	< 1,5
스위칭 레벨 높음 [V]	> 10
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes

출력

전기적 디자인	AS-i
---------	------



AS-Interface 모듈

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4E100mA

작동 조건						
주변온도		[°C]		-25...85		
보호등급		IP 67				
테스트 / 인증서						
EMC		EN 50295				
AS-i 특성값						
AS-i-프로필		S-0.0				
AS-i I/O 구성		[hex]		0		
AS-i ID 코드		[hex]		0		
전산자료 단위의 확보		전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
		소켓	I-1	I-2	I-3	I-4
		핀	2+4	2+4	3+4	3+4
기계적 데이터						
마운팅 타입		평형 케이블 및 SC 분류에 대한 AS-i 인터페이스				
재질		PBT				
디스플레이 / 작동 요소						
디스플레이		작동		LED, 녹색		
		동작원리		LED, 황색		
비고						
포장당		1 갯수				
전기적 연결						
모듈 하단부에 접점 핀 , FK / PG:						
커넥터: M12; 코딩: A						
