# AC2005

## AS-Interface 모듈

**Moduloberteil aktiv, 4E 200mA,**

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC5205

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !




1 라벨링을 위한 패널

| | | |
|---|---|---|
| **전기적 데이터** | | |
| 동작 전압 | [V] | 26,5...31,6 DC |
| 전류소모 | [mA] | < 235 |
| **입력 / 출력** | | |
| 입력부 및 출력부 수효 | | 디지털 입력 수: 4 |
| **입력** | | |
| 디지털 입력 수 | | 4 |
| 디지털 입력의 입력 회로 | | PNP |
| 입력의 센서 공급 | | AS-i |
| 전압 공급 | [V] | 20...30 |
| 입력의 최대 총 정격전류 | [mA] | 200 |
| 입력 전류 높음 | [mA] | > 5 |
| 입력 전류 낮음 | [mA] | < 1,5 |
| 스위칭 레벨 높음 | [V] | > 10 |
| 쇼트로부터 보호되는 디지털 입력 | | yes |
| **출력** | | |
| 전기적 디자인 | | AS-i |

# AC2005

## AS-Interface 모듈

**Moduloberteil aktiv, 4E 200mA,**

| 작동 조건 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주변온도 | [°C] | -25...85 | | | | |
| 보호등급 | | IP 67 | | | | |
| **테스트 / 인증서** | | | | | | |
| EMC | | EN 50295 | | | | |
| **AS-i 특성값** | | | | | | |
| AS-i-프로필 | | S-0.0 | | | | |
| AS-i I/O 구성 | [hex] | 0 | | | | |
| AS-i ID 코드 | [hex] | 0 | | | | |
| AS-i-증명서 | | 01302 | | | | |
| 전산자료 단위의 확보 | | 전산자료 단위 | D0 | D1 | D2 | D3 |
| | | 소켓 | I-1 | I-2 | I-3 | I-4 |
| | | 핀 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 |
| **기계적 데이터** | | | | | | |
| 마운팅 타입 | | AS-i-인터페이스에서 평형 케이블-하단부를 위함 | | | | |
| 재질 | | PBT | | | | |
| **디스플레이 / 작동 요소** | | | | | | |
| 디스플레이 | | 작동 | LED, 녹색 | | | |
| | | 동작원리 | LED, 황색 | | | |
| **비고** | | | | | | |
| 포장당 | | 1 갯수 | | | | |
| **전기적 연결** | | | | | | |

모듈 하단부에 접점 핀 , FK / PG:

커넥터:  M12; 코딩: A

| | 입력 |
|---|---|
| 1 | 센서 공급 L+ |
| 2+4 | 전산자료 입력 내부 브리지됨 |
| 3 | 센서 공급 L- |