


AS-Interface 모듈

Moduloberteil aktiv, 4AT PNP 1

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC5208

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



1 라벨링을 위한 패널



전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
전류소모 [mA]	< 35
최대 전류 부하 합계 [A]	2
내장된 watchdog	아니오

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 4
--------------	-------------

출력

전기적 디자인	AS-i
디지털 출력 수	4
회로	PNP
전압 레인지 DC [V]	24; (PELV 준수; M12-커넥터)
각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA]	1000; (DC-12)
쇼트 방지	yes
갈바니 전류의 접속상태 분리	yes

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...85
보호등급	IP 67

