


AS-Interface 모듈

Moduloberteil aktiv, 2x2E 200m

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC5215

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오!



1 라벨링을 위한 패널



전기적 데이터

동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
전류소모	[mA]	< 235

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 4
--------------	-------------

입력

디지털 입력 수	4; (2 x 2)
디지털 입력의 입력 회로	PNP
입력의 센서 공급	AS-i
전압 공급 [V]	20...30
입력의 최대 총 정격전류 [mA]	200
입력 전류 높음 [mA]	> 5
입력 전류 낮음 [mA]	< 1,5
스위칭 레벨 높음 [V]	> 10
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes

출력

전기적 디자인	AS-i
---------	------



AS-Interface 모듈

Moduloberteil aktiv, 2x2E 200m

작동 조건					
주변온도	[°C]	-25...85			
보호등급		IP 67			
테스트 / 인증서					
EMC	EN 50295				
AS-i 특성값					
AS-i-프로필	S-0.1				
AS-i I/O 구성	[hex]	0			
AS-i ID 코드	[hex]	1			
AS-i-증명서	01302				
전산자료 단위의 확보	전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
	소켓	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
	핀	4	2	4	2
기계적 데이터					
마운팅 타입	AS-i-인터페이스에서 평형 케이블-하단부를 위함				
재질	PBT				
디스플레이 / 작동 요소					
디스플레이	작동	LED, 녹색			
	동작원리	LED, 황색			
비고					
포장당	1 갯수				
전기적 연결					
모듈 하단부에 접점 핀 , FK / PG:					
커넥터: M12; 코딩: A					
					