AC2026


AS 인터페이스 조명을 갖춘 누름버튼 모듈

EMS Module 2BI 2LO

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC2086

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



1 라벨링을 위한 패널
2 누름버튼 / LED
3 누름버튼 / LED

어플리케이션		
어플리케이션		필드 설치
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모	[mA]	55
입력		
입력의 센서 공급		AS-i
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 50295	
AS-i 특성값		
AS-i 버전		2.1
주소 지정 모드 확장		아니오
AS-i 마스터 프로파일		M2; M3; M4
AS-i-프로필		S-3.F.F

AC2026

AS 인터페이스 조명을 갖춘 누름버튼 모듈

EMS Module 2BI 2LO

AS-i I/O 구성	[hex]	3				
AS-i ID 코드	[hex]	F.F				
AS-i-증명서		04801				
전산자료 단위의 확보		전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
		누름버튼	2	1	-	-
		LED	-	-	2	1

기계적 데이터

무게	[g]	100,6	
마운팅 타입		평형 케이블 및 SC 분류에 대한 AS-i 인터페이스	
재질		PBT	

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	누름버튼	2 x LED, 흰색

액세서리

구성 부품	커버 지원: 2
	색상 삽입부: 2, 적색
	2, 녹색
	2, 황색
	2, 청색
	2, 흰색

비고

비고	누름버튼 (EAO 타입 84)은 실수로 인한 접촉을 방지합니다.
	하우징과 누름버튼은 라벨을 부착할 수 있습니다.
포장당	1 갯수

전기적 연결

모듈 하단부에 접점 핀 , FK / PG: