


AC2033



AS 인터페이스 범용 모듈

EMS/Module/4DI/CCT

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 라벨링을 위한 패널



전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
전류소모 [mA]	< 50

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 4
--------------	-------------

입력

디지털 입력 수	4
입력의 센서 공급	AS-i
입력 전류 높음 [mA]	3...5
입력 전류 낮음 [mA]	0,5...1

출력

전기적 디자인	AS-i
---------	------

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...60
보호등급	IP 65

테스트 / 인증서

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i 특성값

AS-i 프로파일	S-0.F
AS-i I/O 구성 [hex]	0
AS-i ID 코드 [hex]	F

AC2033



AS 인터페이스 범용 모듈

EMS/Module/4DI/CCT

전산자료 단위의 확보	전산자료 단위	D0	D1	D2	D3	
	배치	I-1	I-2 /	I-3	I-4	
파라미터 비트(매개변수 단위)의 편입	파라미터 단위	동작원리				
	P0	센서 모니터링	: I1	비활성화됨	* /	활성화됨
	P1	센서 모니터링	: I2	비활성화됨	* /	활성화됨
	P2	센서 모니터링	: I3	비활성화됨	* /	활성화됨
	P3	센서 모니터링	: I4	비활성화됨	* /	활성화됨

기계적 데이터

마운팅 타입	평형 케이블 및 SC 분류에 대한 AS-i 인터페이스
재질	PA 6-GF30; 스텐레스 (1.4305 / 303)

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작동	LED, 녹색
	동작원리	LED, 황색

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이지 클램프:
 모듈 하단부에 접점 핀, FK / PG: