


AS 인터페이스 조명을 갖춘 누름버튼 모듈

EMS-Module 2BI 2LO YE/YE

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



- 1 라벨링을 위한 패널
2 누름버튼 / LED 황색
3 누름버튼 / LED 황색



전기적 데이터

동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
전류소모	[mA]	< 55

출력

전기적 디자인	AS-i
---------	------

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i 특성값

AS-i-프로필	S-3.F				
AS-i I/O 구성	[hex]	3			
AS-i ID 코드	[hex]	F			
AS-i-증명서	04501				
전산자료 단위의 확보	전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
	누름버튼	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

기계적 데이터

마운팅 타입	평형 케이블 및 SC 분류에 대한 AS-i 인터페이스
--------	-------------------------------

AC2045



AS 인터페이스 조명을 갖춘 누름버튼 모듈

EMS-Module 2BI 2LO YE/YE

재질	PBT
비고	
비고	누름버튼 (EAO 타입 84)은 실수로 인한 접촉을 방지합니다. 하우징과 누름버튼은 라벨을 부착할 수 있습니다.
포장당	1 갯수
전기적 연결	
모듈 하단부에 접점 핀 , FK / PG:	
커넥터: M12; 코딩: A	
