




AS 인터페이스 조명을 갖춘 누름버튼 모듈

EMS-Module 2BI 2LO

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC2398

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



- 1 라벨링을 위한 패널
- 2 LED
- 3 누름버튼 2 N.O. / 녹색
- 4 누름버튼 1 normally closed / 적색



어플리케이션

어플리케이션

필드 설치

전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	55

입력

입력의 센서 공급	AS-i
-----------	------

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...60
저장온도 [°C]	-40...85
보호등급	IP 67

테스트 / 인증서

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i 특성값

AS-i 버전	2.1
주소 지정 모드 확장	yes



AS 인터페이스 조명을 갖춘 누름버튼 모듈

EMS-Module 2BI 2LO

AS-i 마스터 프로파일	M2; M3; M4			
AS-i-프로필	S-B.A.E			
AS-i I/O 구성 [hex]	B			
AS-i ID 코드 [hex]	A.E			
AS-i-증명서	49203			
전산자료 단위의 확보	전산자료 단위	D0	D1	D2
	LED	1	2	-
	누름버튼	-	-	1

기계적 데이터

무게 [g]	97
마운팅 타입	평형 케이블 및 SC 분류에 대한 AS-i 인터페이스
재질	PBT

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작동	LED, 녹색
	오류	LED, 적색

액세서리

액세서리 (옵션)	제거 도구용 커버:, E70206
-----------	--------------------

비고

비고	누름버튼 (EAO 타입 84)은 실수로 인한 접촉을 방지합니다.
	하우징과 누름버튼은 라벨을 부착할 수 있습니다.
포장당	1 갯수

전기적 연결

모듈 하단부에 접점 핀 , FK / PG: