




AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 어드레싱 소켓



전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
전류소모 [mA]	< 235
최대 전류 부하 합계 [A]	4
내장된 watchdog	yes

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 4; 디지털 출력 수: 4
--------------	--------------------------

입력

디지털 입력 수	4; (양방향성)
디지털 입력의 입력 회로	PNP
입력의 센서 공급	AS-i
전압 공급 [V]	20...30
입력의 최대 총 정격전류 [mA]	200
입력 전류 높음 [mA]	> 5
입력 전류 낮음 [mA]	< 1,5
스위칭 레벨 높음 [V]	> 10
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes

출력

전기적 디자인	AS-i
디지털 출력 수	4
회로	PNP

AC2207



AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

전압 레인지 DC [V]	10...30; (PELV 준수)
각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA] 력	1000
쇼트 방지	yes
갈바니 전류의 접촉상태 분리	yes

작동 조건	
주변온도 [°C]	-25...80
보호등급	IP 00; IP 20

테스트 / 인증서	
EMC	EN 50295

AS-i 특성값	
AS-i-프로필	S-7.0
AS-i I/O 구성 [hex]	7
AS-i ID 코드 [hex]	0
AS-i-증명서	05001

기계적 데이터	
마운팅 타입	하중선로 조립
재질	PA; PVC

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	LED, 황색
	작동	LED, 녹색

비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결

스크류 터미널:

연결부

