


AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC2257

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



1 어드레싱 소켓



전기적 데이터

동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
전류소모	[mA]	< 235
최대 전류 부하 합계	[A]	4
내장된 watchdog		yes

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 4; 디지털 출력 수: 4
--------------	--------------------------

입력

디지털 입력 수	4; (양방향성)
디지털 입력의 입력 회로	PNP
입력의 센서 공급	AS-i
전압 공급	[V] 20...30
입력의 최대 총 정격전류	[mA] 200
입력 전류 높음	[mA] > 5
입력 전류 낮음	[mA] < 1,5
스위칭 레벨 높음	[V] > 10
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes

출력

전기적 디자인	AS-i
---------	------



AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

디지털 출력 수	4	
회로	PNP	
전압 레인지 DC [V]	10...30; (PELV 준수)	
각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA]	1000	
쇼트 방지	yes	
갈바니 전류의 접속상태 분리	yes	
작동 조건		
주변온도 [°C]	-25...80	
보호등급	IP 20	
테스트 / 인증서		
EMC	EN 50295	
AS-i 특성값		
AS-i-프로필	S-7.0	
AS-i I/O 구성 [hex]	7	
AS-i ID 코드 [hex]	0	
AS-i-증명서	05001	
기계적 데이터		
마운팅 타입	하중선로 조립	
재질	PA; PVC	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	LED, 황색
	작동	LED, 녹색
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
연결부		

