


# AC2215



## AS 인터페이스 리피터

SmartLine25 AS-i Repeater

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 나사 터미널을 보유한 COMBICON 커넥터 옵션



<b>어플리케이션</b>		
어플리케이션	100 m 반경의 AS-i 네트워크의 확장	
<b>전기적 데이터</b>		
정격전압 DC [V]	26,5...31,6	
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	2	
낮은 전압감시	아니오	
<b>출력</b>		
전기적 디자인	AS-i	
갈바니 전류의 접속상태 분리	yes	
<b>작동 조건</b>		
주변온도 [°C]	0...55	
보호등급	IP 20	
<b>테스트 / 인증서</b>		
EMC	EN 50295	
<b>기계적 데이터</b>		
하우징	하중선로 조립	
재질	PA 6.6	
<b>디스플레이 / 작동 요소</b>		
디스플레이	작동	2 x LED, 녹색
	쇼트	2 x LED, 적색

# AC2215




## AS 인터페이스 리피터

SmartLine25 AS-i Repeater

비고	
비고	AS-i 익스텐더 (extender)는 슬레이브 주소를 사용하지 않습니다. 마스터 문자열당 총 슬레이브 수는 변경되지 않습니다. 파라미터 세팅이 필요하지 않습니다.
포장당	1 갯수

## 전기적 연결

### 연결부



A1+	AS-i + 문자열 1
A1-	AS-i - 문자열 1
A2+	AS-i + 문자열 2
A2-	AS-i - 문자열 2